



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB485



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Zmogljivi vsestranski stroji za vse vrste materiala za vrtanje, **vrezovanje navoja**, povrtavanje in grezenje. **Desni/levi tek**, polnovalna regulacijska elektronika, vpenjalo orodij s **sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov** in termična zaščita omogočajo vsestransko uporabo.

Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom Ø 14/18/22 mm, globina reza 30 mm; **vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo** SSBF 1–16 mm. **Adapter za vrtanje navoja** M10/M12 /M16.

Uporaba:

Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev nizkih prestavnih stopenj omogoča uporabo navojnih svedrov, spiralnih svedrov, povrtal, grezil in svedrov za vrtanje z jedrom za vse kakovosti materialov.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, **magnetnim kavljem za odrezke**, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Napotek:

- **Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.**

- **Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.**
- **Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.**

Tehnični opis

Širina magnetne noge	168 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	18 mm
Poraba moči	1150 W
Mere vpenjala za orodja	19 mm Weldon
Maksimalni Ø povrtavanja	18 mm
Širina	175 mm
Masa	13 kg
Dolžina	295 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	100 - 450 min ⁻¹
Maksimalni Ø grezenja	40 mm
Višina	440 mm
Delovni hod	160 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	50 - 250 min ⁻¹
Dolžina magnetne noge	84 mm
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M16 mm
Oznaka proizvajalca	MAB485
Oblika vpenjala za orodja	MK2
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	40 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HSS	118825
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16