



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MABASIC200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Vhodni magnet magnetnega stroja za vrtanje z jedrom za \varnothing vrtanja do 32 mm. Z 19-mm (3/4-colskim) vpenjalnim trnom Weldon.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno verigo, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Napotek:

- Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.
- Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
- Pnevmatško vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	12 kg
Poraba moči	900 W
Širina magnetne noge	168 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Dolžina	260 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	450 min ⁻¹
Višina	360 mm
Delovni hod	160 mm
Oznaka proizvajalca	MABASIC200
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	32 mm
Širina	160 mm
Dolžina magnetne noge	84 mm
Mere vpenjala za orodja	19 mm Weldon
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HSS	118825
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19