

Garant
KNUX 160405L, Zvrst: HB725


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 250 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 250 m/min
Zvrst	HB725
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	2,2 mm
Prevleka	PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje