



Stereo mikroskop, Tip: EZ4W16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo Zoom mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Zaradi velikosti gumbov za nastavljanje, ki je prilagojena obliki rok in možnosti nastavljanja občutljivosti gumbov za nastavljanje je ta mikroskop primeren za dolgotrajno in neutrujajoče delo. Razdalja oči je individualno nastavljiva.

Folijska tipkovnica s 3 načini osvetlitve od zgoraj s 5 svetlečimi diodami.

- **Vgrajena CMOS-kamera z visoko ločljivostjo 5 mio. svetlobnih točk.**
- **Brezžični prenos podatkov prek WLAN z brezplačno aplikacijo Leica AirLab App (sistemske zahteve: Android od 4.1, iOS od 7.0). Aplikacija Leica AirLab App omogoča nastavljanje kamere, snemanje posnetkov in merjenje, dodajanje komentarjev in pošiljanje po e-pošti. Dodatno se lahko posnetki shranijo v mape in vključijo v družbena omrežja.**
- **Sočasno lahko do kamere dostopa več uporabnikov.**
- **Dodatni izhod HDMI, USB 2.0 in Ethernet.**
- **Vgrajena reža za spominsko SD-kartico.**

Leica EZ4W z odprtim tubusom in zamenljivimi okularji. Z okularji 16×/15B je mogoče slike dokumentirati v do 56-kratni povečavi.

Obseg dobave:

2× okular 16×/15B.

Dodatni pribor:

Okular 10x/20B.

Tehnični opis

Osvetlitev od zgoraj	Na izbiro so 3 metode: maksimalna svetlost s 5 svetlečimi diodami, poševna osvetlitev od zgoraj s 3 svetlečimi diodami in površinska črna svetloba z 2 svetlečima diodama.
Delovna razdalja	100 mm
Sistem LED osvetlitve	Vgrajen, neodvisen ali kombiniran vklop osvetlitve od zgoraj in od spodaj.
regulacija osvetlitve	da
Povečava (x-krat)	12 - 56
Vpogledni kot	60 stopinj
Optični sistem	10° Greenough parfokalno
Masa	6,3 kg
Povečava	4,4:1
Ø vidnega polja	4,3 - 18,8 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi