

KERN**Stereo mikroskop OZL, Tip: OZL465****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491737 OZL465
GTIN	4045761207516
Razred artikla	49M

Opis**Izvedba:**

Cenovno ugoden binokularen stereo mikroskop za enostavno opazovanje mehanskih komponent, platin in površin. Optika Greenough za najboljšo kakovost preslikave. Optimalna osvetlitev z LED-osvetlitvijo od zgoraj in od spodaj z brezstopenjsko zatemnitvijo. Razdalja od oči 55–75 mm, individualno nastavljiva. Tubus nagnjen za 45°. Zoom-objektiv za brezstopenjske povečave 7–45×. Nastavljiva izravnava dioptrije na obeh straneh za neutrudljivo in ostro sliko. Enakomerna osvetlitev brez sence z vgrajeno LED-obročno osvetlitvijo.

Obseg dobave:

Protiprašna zaščita, okularji.

Tehnični opis

Povečava	0,7–4,5×
Ø vidnega polja	28,6 mm
Povečava (x-krat)	7 - 45
Delovna razdalja	105 mm
Okular	HWF 10×

Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi