

**KERN****Stereo mikroskop OZL, Tip: OZL463****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Razred artikla	49M

**Opis****Izvedba:**

Cenovno ugoden binokularen stereo mikroskop za enostavno opazovanje mehanskih komponent, platin in površin. Optika Greenough za najboljšo kakovost preslikave. Optimalna osvetlitev z LED-osvetlitvijo od zgoraj in od spodaj z brezstopenjsko zatemnitvijo. Razdalja od oči 55–75 mm, individualno nastavljiva. Tubus nagnjen za 45°. Zoom-objektiv za brezstopenjske povečave 7–45×. Nastavljiva izravnava dioptrije na obeh straneh za neutrudljivo in ostro sliko.

**Obseg dobave:**

Protiprašna zaščita, okularji.

**Tehnični opis**

Okular	HWF 10×
Povečava	0,7–4,5×
Povečava (x-krat)	7 - 45
Delovna razdalja	105 mm
Ø vidnega polja	28,6 mm

Napajanje

Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Stereo mikroskopi