

Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	952048 7
GTIN	2050002004054
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952048: 1 kos
Pomično merilo z nonijem HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 kos
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 150 × 100: 1 kos
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos
Jekleni meter HOLEX art. 461805, vel. 300: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos
Zložljiv meter WIHA art. 466200, vel. 2: 1 kos
Vodna tehtnica iz aluminija HOLEX art. 467435 vel. 400: 1 kos

Tehnični opis

Masa	1,083 kg
Globina v G	24
Globina	600 mm
Širina	150 mm
Število orodij	7
Širina v G	6
Izvedba	Z merilnim orodjem

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6x24
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Kotnik z naslonomtočnost 2 Dolžina krakov 150X100 mm	452600 150X100
Vodna tehtnica iz aluminija Dolžina 400 mm	467435 400
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjavenmat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Pomično meriloNonij 1/20 Merilno območje 150 mm	410200 150
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip	458800
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952048	952001 952048