

## Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 7



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	952070 7
GTIN	2050002004061
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952070: 1 kos  
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos  
Mikrometer GARANT art. 420402 vel. 0–25: 1 kos  
Lasni kotnik GARANT art. 450010, vel. 150 × 100: 1 kos  
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos  
Jekleni meter GARANT art. 461770, vel. 300: 1 kos  
Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 kos  
Zložljiv meter iz umetne mase WIHA art. 466200, vel. 2: 1 kos

### Tehnični opis

Globina v G	16
Širina	200 mm
Masa	1,65 kg
Število orodij	7
Globina	400 mm

Širina v G	8
Izvedba	Z merilnim orodjem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×16
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150
Jekleni meter, nerjaven Dolžina 300 mm	461770 300
Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00 Dolžina krakov 150X100 mm	450010 150X100
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 3 m	462210 3
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952070	952001 952070
Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420402 0-25
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip	458800