

Garant**Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo, Število orodij: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952315 7
GTIN	
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952315: 1 kos

Viličasto obročni ključ z ragljo GARANT art. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kos

Tehnični opis

Širina v G	6
Število orodij	7
Globina v G	10
Širina	150 mm
Globina	250 mm
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa	0,616 kg

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 10 mm	614800 10
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952315	952001 952315
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 9 mm	614800 9
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 11 mm	614800 11
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 16 mm	614800 16
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 13 mm	614800 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 8 mm	614800 8
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 14 mm	614800 14