


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×16G, Prednja višina/tip predala: 75/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950220 75/2
GTIN	4062406193256
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×16G.

**Primerno za:**

Predali 20×16G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951560: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951510: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica art. 951741: 15 × vel. 75

**Tehnični opis**

za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno globino	400 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
za predale z uporabno globino v G	16
Višina	50 mm
za predale z uporabno širino v G	20

Masa	0,8 kg
Značilnost blagovnega imena	20×16G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951560 75