


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 12×20G, Prednja višina/tip predala: 100/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950270 100/1
GTIN	4062406152475
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 12×20G.

**Primerno za:**

Predali 12×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica art. 951741: 6 × vel. 100

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	12×20
za predale z uporabno globino	500 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predale z uporabno širino v G	12
za predale z uporabno globino v G	20

za predale z uporabno širino	300 mm
Višina	75 mm
Masa	0,776 kg
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 100 mm	951741 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951570 100
Pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951520 100