

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 12×20G, Prednja višina/tip predala: 125/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950270 125/1
GTIN	4062406152482
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 12×20G.

**Primerno za:**

Predali 12×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica art. 951741: 6 × vel. 125

**Tehnični opis**

za predale z uporabno širino	300 mm
za predale z uporabno širino v G	12
za predal s prednjo višino	125 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno globino v G	20
Višina	100 mm

Masa	1,05 kg
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

---

## Pribor

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125
Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 125 mm	951741 125