


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 75/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 75/2
GTIN	4062406216450
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951520: 5 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 2G art. 951721: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 8 × vel. 75

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
za predale z uporabno globino v G	20
Višina	50 mm
za predale z uporabno globino	500 mm

za predale z uporabno širino v G	20
Masa	0,975 kg
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951570 75
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951520 75
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Vtične pregradne ploščice,širina 2G za predal s prednjo višino 75 mm	951721 75