

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×20G, Prednja višina/tip predala: 125/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951520: 4 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 11 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 125

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	125 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Višina	100 mm
za predale z uporabno širino	650 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno širino v G	26

Masa	1,904 kg
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Vtične pregradne ploščice,širina 5G za predal s prednjo višino 125 mm	951751 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 125 mm	951761 125