



Stereo mikroskop STEMI 305, Tip: 305RING



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491835 305RING
GTIN	2050002039162
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Greenough dizajn za najboljšo kakovost slike. **Vgrajene, navpične LED-svetilke.** Mikroskop je možno individualno prilagoditi na medočesno razdaljo in dioptrijo uporabnika. Držalo za mobilno uporabo. Stojalo za hladno svetlobo, upravljanje osvetlitve od zgoraj, ploska osvetlitev od spodaj (svetlo/temno polje), stebri z nagibom in s 145 mm pomika. Z dodatno točkovno svetlobo K LED po segmentih z nastavitvijo povečave in višine snopa svetlobe. Z dodatno obročno segmentno svetilko K LED – 48 svetlečih diod v 2 vrstah.

Dodatni pribor:

Nastavki za okularje št. 491832.

Tehnični opis

Delovna razdalja	110 mm
Povečava (x-krat)	8 - 40
Okular	PL 10 ×
Ø vidnega polja	29 mm

Povečava	5: 1
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi

Pribor

Nastavki za okularje za stereo mikroskope, par	491832
--	--------