

Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 26×20G, Prednja višina/tip predala: 50/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 8 × vel. 6×6/3; 4 × vel. 6×8/3; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 4 × vel. B

Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	26
za predale z uporabno širino	650 mm
Višina kotanje	25 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm

za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno globino v G	20
Uporabna površina predalov v G	26×20
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina	500 mm
Višina	25 mm
Globina v G	20
Širina	650 mm
Širina v G	26
Masa	1,365 kg
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/3	951415 6X6/3
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip B	951275 B
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1	951415 2X8/1
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/3	951415 6X8/3