

Garant GRIDLINE

**Garnitura kotanjastih vložkov, 26×20G, Prednja višina/tip predala: 50/1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 950360 50/1   |
| GTIN                  | 4062406152826 |
| Razred artikla        | 9GB           |

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

**Primerno za:**

Predali 26×20G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K art. 951415: 8 × vel. 6×6/4; 4 × vel. 6×8/4; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 5 × vel. C

**Tehnični opis**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| za predale z uporabno globino v G | 20     |
| Uporabna površina predalov v G    | 26×20  |
| za predal s prednjo višino        | 75 mm  |
| za predal s prednjo višino        | 50 mm  |
| za predal s prednjo višino        | 125 mm |
| za predal s prednjo višino        | 100 mm |
| za predal s prednjo višino        | 250 mm |
| za predal s prednjo višino        | 200 mm |
| za predal s prednjo višino        | 150 mm |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| za predal s prednjo višino         | 300 mm                     |
| za predale z uporabno širino       | 650 mm                     |
| za predale z uporabno globino      | 500 mm                     |
| Material                           | Umetna masa                |
| Višina kotanje                     | 25 mm                      |
| za predale z uporabno širino v G   | 26                         |
| Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm                    |
| Širina                             | 650 mm                     |
| Globina                            | 500 mm                     |
| Višina                             | 25 mm                      |
| Globina v G                        | 20                         |
| Širina v G                         | 26                         |
| Masa                               | 1,476 kg                   |
| Značilnost blagovnega imena        | 26×20G                     |
| Vrsta izdelka                      | Kotanjasti predalni vložek |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Vtične pregradne ploščice za kotanje<br>Garnitura, 10-delna.<br>Tip C | 951275 C     |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1                 | 951415 2X8/1 |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4                 | 951415 6X8/4 |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4                 | 951415 6X6/4 |
| Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1                 | 951415 2X6/1 |