

**HOLEX****Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število orodij: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952535 12
GTIN	4062406152642
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952535: 1 kos

Garnitura dvostranskih viličastih ključev HOLEX art. 610960, vel. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 kos

**Tehnični opis**

Globina v G	24
Širina v G	10
Širina	250 mm
Globina	600 mm
Število orodij	12
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa	2,808 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10x24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610950 12X13
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952535	952001 952535
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 24X26 mm	610950 24X26
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610950 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610950 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610950 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 30X34 mm	610950 30X34
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X23 mm	610950 21X23
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X32 mm	610950 27X32
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610950 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610950 6X7
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610960 12