


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×20G, Prednja višina/tip predala: 100/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950420 100/2
GTIN	4062406152703
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 36×20G.

Primerno za:

Predali 36×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951520: 3 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 4 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 100

Tehnični opis

Višina	75 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predale z uporabno globino v G	20
Uporabna površina predalov v G	36×20
za predale z uporabno širino v G	36
za predale z uporabno širino	900 mm

Masa	1,198 kg
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951570 100
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 100 mm	951801 100
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951520 100
Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 100 mm	951781 100