


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×20G, Prednja višina/tip predala: 75/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950420 75/2
GTIN	4062406152680
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 36×20G.

**Primerno za:**

Predali 36×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951520: 3 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 75

**Tehnični opis**

za predale z uporabno globino	500 mm
Višina	50 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno širino v G	36
Uporabna površina predalov v G	36×20

Masa	0,821 kg
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 75 mm	951781 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951570 75
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951520 75
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 75 mm	951801 75