


Garant GRIDLINE

**Garnitura kotanjastih vložkov, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 50/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

**Primerno za:**

Predali 20×24G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K, višina 25 mm, art. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 4 × vel. 2×6/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 5 × vel. C

**Tehnični opis**

za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
za predale z uporabno širino v G	20
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm

za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Material	Umetna masa
Višina kotanje	25 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina	600 mm
Širina	500 mm
Višina	25 mm
Globina v G	24
Širina v G	20
Masa	1,383 kg
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C