

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 125/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

Primerno za:

Predali 20×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 3 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 12 × vel. 125

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	125 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Višina	100 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino v G	20
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino	500 mm

Masa	1,688 kg
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 5G za predal s prednjo višino 125 mm	951751 125
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125