

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 75/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950520 75/2
GTIN	4062406153342
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 8 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 75

Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	26
Uporabna površina predalov v G	26×24
za predale z uporabno širino	650 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
Višina	50 mm
za predale z uporabno globino v G	24

Masa	0,764 kg
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75
Vtične pregradne ploščice, širina 5G za predal s prednjo višino 75 mm	951751 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75