



Premi brusilniki Akumulatorska, Tip: GGS18V23



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik z robustnim in obremenljivim motorjem brez ščetk.

- **Z dolgim nastavkom in zmogljivostjo, ki ustreza napravi s kabelsko povezavo (pribl. 1000 W).**

Zaščita **Electronic Motor Protection (EMP)**, ščiti motor pred preobremenitvijo in poskrbi za dolgo življenjsko dobo.

- **Kompaktna izvedba in majhna masa za udobno upravljanje.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**, ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 vpenjalnima ključema ZK 13 in ZK 19, L-BOXX.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Elektronska izbira vrtljajev	ne
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	8 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,5 m/s ²
Masa	1,8 kg
Območje števila vrtljajev	22000 min ⁻¹

Oznaka proizvajalca	GG518 V-23 LC
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Osnovna garnitura 18 V/6,3 Ah clic & goEneRacer Oznaka proizvajalca B1863	P07341 B1863
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV