


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 125/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950520 125/3
GTIN	4062406153410
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

**Primerno za:**

Predali 26×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 3 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 11 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 3 × vel. 125

**Tehnični opis**

za predale z uporabno širino	650 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Višina	100 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino v G	26
za predale z uporabno globino v G	24

Masa	1,926 kg
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 125 mm	951781 125
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 125 mm	951761 125