

Garant GRIDLINE

**Garnitura kotanjastih vložkov, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 50/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950560 50/2
GTIN	4062406153526
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

**Primerno za:**

Predali 36×24G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K art. 951415: 18 × vel. 6×8/3

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 6 × vel. B

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	36×24
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino v G	36
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino	900 mm
Višina kotanje	25 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm

za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina v G	36
Globina	600 mm
Širina	900 mm
Globina v G	24
Višina	25 mm
Masa	2,19 kg
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Vtične pregradne ploščice za kotanje Garnitura, 10-delna. Tip B	951275 B
Višina kotanje 25 mm 1K Širina × globina v G/tip 6X8/3	951415 6X8/3