


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 100/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950570 100/3
GTIN	4062406153601
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

**Primerno za:**

Predali 36×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 2 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 6 × vel. 100

**Tehnični opis**

za predale z uporabno globino	600 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predale z uporabno širino v G	36
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	36×24
za predale z uporabno širino	900 mm
Višina	75 mm

Masa	1,684 kg
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100
Vtične pregradne ploščice,širina 8G za predal s prednjo višino 100 mm	951781 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 100 mm	951741 100