


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 75/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950570 75/2
GTIN	4062406153540
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 5 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 12 × vel. 75

Tehnični opis

za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno širino v G	36
Višina	50 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno globino v G	24

Masa	0,978 kg
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75