

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 75/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950570 75/1
GTIN	4062406153533
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

**Primerno za:**

Predali 36×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 7 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 16 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 12 × vel. 75

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	36×24
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino v G	36
za predal s prednjo višino	75 mm
Višina	50 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino	900 mm

Masa	1,306 kg
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 5G za predal s prednjo višino 75 mm	951751 75
Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75