

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 100/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950620 100/1
GTIN	4062406153724
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

Primerno za:

Predali 46×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951530: 7 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 3 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 21 × vel. 100

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	46×24
za predal s prednjo višino	100 mm
Višina	75 mm
za predale z uporabno širino v G	46
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino	1150 mm
za predale z uporabno globino	600 mm

Masa	2,887 kg
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 100 mm	951741 100
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 100 mm	951761 100