


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 100/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950620 100/2
GTIN	4062406153731
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

**Primerno za:**

Predali 46×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 8 × vel. 100

**Tehnični opis**

Višina	75 mm
za predale z uporabno širino	1150 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino v G	46
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	46×24
za predal s prednjo višino	100 mm

Masa	1,918 kg
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 100 mm	951761 100
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 100 mm	951801 100