


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 56×24G, Prednja višina/tip predala: 100/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950670 100/2
GTIN	4062406153830
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951530: 6 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 15 × vel. 100

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	100 mm
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino	1400 mm
Uporabna površina predalov v G	56×24
za predale z uporabno širino v G	56
Višina	75 mm

Masa	2,63 kg
Značilnost blagovnega imena	56x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 100 mm	951781 100