

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 56×24G, Prednja višina/tip predala: 75/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950670 75/1
GTIN	4062406153809
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 7 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 18 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 75

Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	56
za predale z uporabno širino	1400 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
Višina	50 mm
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	56×24

Masa	1,408 kg
Značilnost blagovnega imena	56x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75
Vtične pregradne ploščice,širina 10G za predal s prednjo višino 75 mm	951801 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75