


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 56×24G, Prednja višina/tip predala: 125/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 6 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 12G art. 951821: 3 × vel. 125

Tehnični opis

Višina	100 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino v G	56
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	56×24
za predale z uporabno širino	1400 mm

Masa	2,36 kg
Značilnost blagovnega imena	56x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 12G za predal s prednjo višino 125 mm	951821 125
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 125 mm	951801 125