

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 56×24G, Prednja višina/tip predala: 125/2**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 950670 125/2 |
| GTIN | 4062406153861 |
| Razred artikla | 9GB |

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 6 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 15 × vel. 125

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|---------|
| za predale z uporabno globino | 600 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 56×24 |
| za predale z uporabno širino v G | 56 |
| za predale z uporabno širino | 1400 mm |
| Višina | 100 mm |
| za predal s prednjo višino | 125 mm |
| za predale z uporabno globino v G | 24 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Masa | 3,155 kg |
| Značilnost blagovnega imena | 56x24G |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm | 951580 125 |
| Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm | 951530 125 |
| Vtične pregradne ploščice,širina 8G za predal s prednjo višino 125 mm | 951781 125 |