

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 56×24G, Prednja višina/tip predala: 75/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950670 75/2
GTIN	4062406153816
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 6 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 15 × vel. 75

Tehnični opis

za predale z uporabno širino	1400 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	56×24
za predal s prednjo višino	75 mm
Višina	50 mm
za predale z uporabno širino v G	56

Masa	1,438 kg
Značilnost blagovnega imena	56x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 75 mm	951781 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75