

**HOLEX****Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4,  
Zunanji Ø A: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	312906 200
GTIN	4062406154530
Razred artikla	32W

**Opis****Izvedba:**

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo glave je iz litine ali jekla.**
- **Plano spiralni obroč je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja so brušeni.**
- **Visoka natančnost krožnega teka, bolj točno kot po DIN 6386.**

**Uporaba:**

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Glava se z vijaki pritrdi z zadnje strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

**Standard:****DIN 702-4.****Obseg dobave:**

Vklj. z: 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti, s stopnjami navzven.

1 garnitura = 3 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

**Dodatni pribor:**

**Nadomestne in dodatne čeljusti** art. 312971 – 312986.

## Tehnični opis

Izvertina E	55 mm
Masa	17,5 kg
Maksimalno število vrtljajev	3000 min <sup>-1</sup>
Centrirni Ø B	160 mm
Zunanji Ø A	200 mm
Centrirna globina C	4 mm
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	104 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	75 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Litina
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200	312976 200
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 200	312981 200
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, kaljene za tip glave 200	312986 200
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 200	312970 200
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 200	312971 200