



## Kotni brusilniki Akumulatorska, Tip: 71200462



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077145 71200462
GTIN	4014586888576
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Prašno odporen in zmogljiv **18-voltni akumulatorski kotni brusilnik** za učinkovito rezanje, brušenje in posnemanje zarobka pri montaži.

- **EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.**
- **Zelo miren tek in delovanje brez vibracij zaradi posebej uležajenega, od ohišja ločenega motorja in 4 dodatnih blažilnikov vibracij.**
- **Obsežna zaščita uporabnika: mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, elektronska zaščita pred preobremenitvijo, zavora.**
- **Maksimalni napredek pri delu z li-ionskimi akumulatorji FEIN HighPower. Zmogljive akumulatorske celice s trajno visokim tokom in 75 odstotkov večjim tokom.**
- **Prašno zaščitena, ločena elektronika motorja v predelu ročaja.**
- **Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Maksimalna svoboda zaradi vmesnika MultiVolt FEIN: Akumulatorski stroji 18 V z vmesnikom MultiVolt lahko delujejo z vsemi li-ionskimi akumulatorji FEIN z napetostjo od 12 do 14 in celo 18 voltov.**

#### Prednosti:

- **Najdaljša življenjska doba z novo generacijo motorjev brez ščetk FEIN PowerDrive.**
- **Zaščita motorja pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom zaradi popolnoma zaprtega ohišja motorja.**

- **Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.**

**Obseg dobave:**

**Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev.** Vključno z zaščitnim pokrovom, hitroopenjalno matico brez uporabe orodja, ročajem z blaženjem vibracij, ključem, transportnim kovčkom.

**Napotek:**

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

## Tehnični opis

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Napetost akumulatorja	18 V
Mehak zagon	da
Masa	1,95 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Stikalo Totmann	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	CCG 18-125 BLPD
Število vrtljajev v prostem teku	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Akumulatorska
Serija	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE18 V

073837 FE18

Li-ionski akumulator HighPower Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE18 V

073834 FE18

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE18 V

073835 FE18