



Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: 18-125V-LI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077120 18-125V-LI
GTIN	
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Izredno zmogljiv 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik v kompaktni izvedbi:

- **Zelo dolga življenjska doba zaradi robustnega 4-polnega motorja za zaščito pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Možnost 3-stopenjske izbire števila vrtljajev in individualne nastavitve orodja z aplikacijo Bosch My Tools App.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z L-BOXX, zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, vpenjalno prirobnico, vpenjalno matico, dodatnim ročajem, 1/1 L-BOXX-vložkom za napravo in polnilnik akumulatorjev ter vpenjalnim ključem.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	2,3 kg
Oznaka proizvajalca	GWS 18-125 V-LI

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Mehak zagon	ne
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Največja globina rezanja	34 mm
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Stikalo Totmann	ne
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073867 C18
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073856 C18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja C18 V

073858 C18

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B18 V

073854 B18

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip
akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073863 C18