

**TMSERROR, Tip: GBH18V-26F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Desni/levi tek.**
- **Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.**

Akumulatorsko vrtalno kladivo izredno primerno za vsakodnevno uporabo.

- **Popoln nadzor zaradi KickBack Control in Electronic Precision Control.**
- **Možnost čistega dela pri kombinaciji z opcijskim odsesavanjem prahu GDE 18V-16.**

Prednosti:

Motor „brez ščetk“.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 **akumulatorjema ProCore** 18V/8,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, 13-milimetrsko hitrovpenjalno glavo, omejevalnikom globine, dodatnim ročajem, kovčkom L-Boxx 136.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Udarna energija	2,6 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	26 mm
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Masa	3,6 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GBH 18V-26 F
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število udarcev	4350 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladio

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
	073856 C18

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073851 B18

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073858 C18

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073853 B18

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073867 C18

Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV

073866 1880CV

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073863 C18