

Garant**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število orodij: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	952422 10
GTIN	4062406154226
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952422: 1 kos

Garnitura dvostranskih viličastih ključev GARANT art. 610610 vel. 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 kos

Tehnični opis

Širina	200 mm
Število orodij	10
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	8
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Masa	1,709 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952422	952001 952422
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 10	610610 10