

## Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	952073 6
GTIN	2050002004078
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952073: 1 kos  
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos  
Mikrometer GARANT art. 420402 vel. 0–25: 1 kos  
Lasni kotnik GARANT art. 450010, vel. 150 × 100: 1 kos  
Kotomer HOLEX art. 453000, vel. 120 × 150: 1 kos  
Delavniško ravnilo GARANT art. 461170 vel. 400: 1 kos  
Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 kos

### Tehnični opis

Širina	200 mm
Globina v G	20
Masa	1,833 kg
Število orodij	6
Globina	500 mm

Širina v G	8
Izvedba	Z merilnim orodjem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150
Lasni kotnik brez naslona, kaljennerjavno jeklo, točnost 00 Dolžina krakov 150X100 mm	450010 150X100
Kotomer z odprtim lokom Ø stopinjskega loka × dolžina krakov 120X150 mm	453000 120X150
Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420402 0-25
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952073	952001 952073
Kotnik z naslonom, z dvostranskim merilom Dolžina 400 mm	461170 400
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 3 m	462210 3