

Garnitura delavniških pil, Število orodij: 10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 952218 10 |
| GTIN | 2050002019812 |
| Razred artikla | 91A |

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952218: 1 kos

Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, art. 518970: 1 kos

Žična ščetka art. 575000, vel. 3: 1 kos

Ščetka za pile art. 576000 vel. 100 × 25: 1 kos

Univerzalna žaga PUK, nastavljiv ročaj art. 581200: 1 kos

Garnitura listov za kovino, za žago PUK, 12-delna, art. 581250: 1 kos

Tehnični opis

| | |
|----------------|----------|
| Število orodij | 10 |
| Širina v G | 8 |
| Globina | 500 mm |
| Širina | 200 mm |
| Globina v G | 20 |
| Izvedba | S pilami |
| Višina | 75 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Masa | 0,54 kg |
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8x20 |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3 | 575000 3 |
| Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase | 518970 |
| Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952218 | 952001 952218 |
| „PUK“-žaga z univerzalnim listom (310)Z nastavljivim ročajem | 581200 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3xširina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Garnitura listov za kovino, za PUK-žago (312), 12-delna32 zob/colo | 581250 |