

Garant**Garnitura brusnih platen (A), 50-delna, robustna, zelo gibka, 230×280 mm,
Tip: 5GRITS**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Obseg dobave:

Po 10 listov v zrnatosti 60, 80, 120, 180, 320.

Tehnični opis

Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratice za brusno sredstvo	A
Širina brusnega papirja	230 mm
Dolžina brusnega lista	280 mm

Značilnost blagovnega imena	230×280 mm
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		