



## Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 20/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Razred artikla	250

### Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1 mm
Število rezil Z	3
Ø rezila $D_c$	20 mm
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	101 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Ø $D_3$	13 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	33 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,52 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	11,3 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------