



Akumulatorski večnamenski rezalnik, Tip: M12FCOT-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski večnamenski rezalnik FUEL z listom 76 mm za globino reza 16,3 mm.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev. 1 × diamantni list za polaganje ploščic, 1 × HM-brusni list, 1 × kovinsko rezalno kolo, 1 × nastavljivo odsesavanje prahu.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073814 naprej.

Primerno rezalno ploščo najdete pod art. 563050 vel. 75.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca	M12FCOT-0
Masa	1 kg
Ø izvrtine lista za žago	10 mm
Napetost akumulatorja	12 V

Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,9 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Največja globina rezanja	16,3 mm
Maksimalni Ø plošče	76 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Mala rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL Ø plošče 75 mm	563050 75
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC