

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski, Število orodij: 37****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 953828 37 |
| GTIN | 4062406155711 |
| Razred artikla | 91A |

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953828: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT, 1/4-colski, art. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT, 1/4-colska, art. 632025, vel. 1/4: 1 kos

Podaljšek GARANT, 1/4-colski, art. 632429, vel. 50; 150: po 1 kos

T-ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 kos

Kardanski zglob GARANT, 1/4-colski, art. 633529 vel. 1/4: 1 kos

Dvostranska raglja GARANT, 1/2-colska, art. 640025, vel. 1/2: 1 kos

Podaljšek GARANT, 1/2-colski, art. 641029 vel. 75; 250: po 1 kos

T-ročaj GARANT, 1/2-colski, art. 641329 vel. 295: 1 kos

Kardanski zglob GARANT, 1/2-colski, art. 641629 vel. 1/2: 1 kos

12-kotni nasadni ključ GARANT, 1/2-colski, art. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT, 1/2-colski, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Tehnični opis

| | |
|-------------|----|
| Globina v G | 20 |
|-------------|----|

| | |
|---|---------------------|
| Masa | 3,513 kg |
| Širina | 250 mm |
| Širina v G | 10 |
| Globina | 500 mm |
| Število orodij | 37 |
| Izvedba | Z nasadnim ključem |
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 10×20 |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |

Pribor

| | |
|--|------------|
| T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm | 633029 116 |
| Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm | 641029 255 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm | 643229 7 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm | 642129 27 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm | 642129 19 |
| Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4 | 633529 1/4 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm | 643229 4 |
| T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm | 641329 295 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm | 642129 22 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm | 631029 5 |
| Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm | 632429 50 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm | 643229 10 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm | 631029 7 |

| | |
|---|---------------|
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm | 631029 11 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm | 642129 17 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm | 642129 18 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm | 631029 9 |
| Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953828 | 952001 953828 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm | 642129 24 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm | 631029 10 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm | 631029 12 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm | 631029 8 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm | 643229 8 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm | 643229 6 |
| Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2 | 640025 1/2 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm | 631029 5,5 |
| Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2 | 641629 1/2 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm | 643229 5 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm | 642129 16 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm | 631029 4 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm | 643229 14 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm | 642129 21 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm | 642129 13 |
| Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm | 641029 75 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm | 643229 12 |
| Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm | 632429 150 |
| Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4 | 632025 1/4 |
| 6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm | 631029 6 |