

HOLEX**Garnitura klešč, v celoti izolirane, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954475 3
GTIN	4062406155803
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954475: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 701852 vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713351 vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725351, vel. 140: 1 kos

Tehnični opis

Globina	400 mm
Globina v G	16
Število orodij	3
Širina v G	6
Širina	150 mm
Število orodij	3
Izvedba	Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa	0,771 kg

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×16
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Stranske ščipalne klešče VDE-izolirane Celotna dolžina 140 mm	725351 140
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane Celotna dolžina 180 mm	701852 180
Polokrogle klešče, ravne VDE izolirane Celotna dolžina 200 mm	713351 200
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954475	952001 954475