



Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 32/5Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Razred artikla	250

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	32 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	120 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Kot rampe α_{maks}	0,74 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	23,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------