

**Garant****Brusna gobica v roli mehka, 100 mm × 24 m, Zrnatost: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557460 1000
GTIN	4062406155919
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusna gobica v roli, obložena z **običajnim korundom (A)**. Keramična prevleka za daljšo življenjsko dobo. Shranjevanje v praktični podajalni škatli z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti.

**Prednosti:**

**Čisti penasti nosilni material.** Tako se doseže največja možna fleksibilnost in prepreči iztrganje brusnih zrn. Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil. **200 perforiranih blazin** 100×120×3 mm.

**Uporaba:**

**Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest**, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti	ultra fina
Zrnatost	1000
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)

Kratika za brusno sredstvo	A
Širina	100 mm
Višina	3 mm
Dolžina	120 mm
Značilnost blagovnega imena	100 mm × 24 m
Število prevlečenih površin	1
Število gobic	200
Vrsta izdelka	Brusna gobica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

